

Garant**Držać za glodače glave, HSK-A 63 A = 160, Ø trna d1: 27 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	306570 27
GTIN	4045197290267
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Stezni Ø 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.
- S Balluffchip rupom.
- Povećana površina nalijeganja vijenca.
- HSK dosjedne površine obrađene.

Upotreba:

Za stezanje nasadnih glodala i glodačkih glava.

Dio isporuke:

Uključujući pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, poseban ključ br. 309840.

Vanjski Ø D: 60 mm

Duljina klina glodalice L₄: 21 mm

Rezervni stezni vijak za glodalo 309860: 27

Tehnički opis

Ø trna d ₁	27 mm
Duljina klina glodalice L ₄	21 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	27
Rezervni stezni vijak za glodalo 309860	27

Vanjski Ø D	60 mm
Prihvat	HSK-A 63 A = 160
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

Specijalni ključ za trn Ø 27 mm	309840 27
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 27 mm	309860 27