

**ER stezna čahura za ureznike s brtvom, ER 32, nazivni stezni Ø d: 10mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 309416 10 |
| GTIN | 4045197666215 |
| Razred artikla | 32Z |

Opis**Izvedba:**

S unutarnjim četverokutom za pozitivan prihvat ureznika navoja.
S brtvom za unutarnje hlađenje (do 70 bara!).

Odgovara:

Sve standardne držače za ER čahure, FAHRION stezna čahura za držače za ER čahure CENTRO P.

Napomena:

HOLEX® ER čahure nisu kompatibilne sa Centro-P i HiRunER steznim glavama.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|-------------|
| Nazivni stezni Ø d | 10 mm |
| Prihvat | ER 32 |
| Standard | ISO 15488-A |
| Točnost rotacije | ≤ 10 µm |
| Tip | 4537 E |
| Vanjski Ø D | 32,7 mm |
| Ukupna duljina | 40 mm |

Vrsta proizvoda

Stezna kliješta