

**HOLEX****ER stezna čahura za ureznike s brtvom, ER 32, nazivni stezni Ø d: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309416 14
GTIN	4045197666246
Razred artikla	32Z

**Opis****Izvedba:**

S unutarnjim četverokutom za pozitivan prihvat ureznika navoja.  
S brtvom za unutarnje hlađenje (do 70 bara!).

**Odgovara:**

Sve standardne držače za ER čahure, FAHRION stezna čahura za držače za ER čahure CENTRO P.

**Napomena:**

**HOLEX<sup>®</sup> ER čahure nisu kompatibilne sa Centro-P i HiRunER steznim glavama.**

**Tehnički opis**

Nazivni stezni Ø d	14 mm
Prihvat	ER 32
Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	≤ 10 µm
Tip	4537 E
Vanjski Ø D	32,7 mm
Ukupna duljina	40 mm

Vrsta proizvoda

Stezna kliješta