

HELICOIL® Plus

made by BOLLHOFF

**Ručno navojno svrdlo 6H, navoj M (×korak): M3****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 082805 M3     |
| GTIN           | 2050000000843 |
| Razred artikla | 04D           |

**Opis****Izvedba:**

Vrlo čvrsti, HeliCoil®plus navojni umetci od **VA čelika velike otpornosti na trošenje, neznatnog trenja navoja** u uskim tolerancijama, **visoke površinske kvalitete te otpornosti na koroziju i toplinu**. Fleksibilni oblik omogućava ravnomjernu raspodjelu sile i naprezanja čime proizvodi **trajne** vijčane spojeve vrhunske kvalitete **za sva radna opterećenja** (statička, dinamička) s **idealnim prijenosom sile**. Jednostavna, brza montaža, nastaje obostrano korisni unutarnji navoj.

HSS ureznik za jedan prolaz u prolaznim rupama.

**Upotreba:**

Za ekonomičan **popravlak oštećenih ili istrošenih navoja** i kao konstrukcijski element za **ojačanje navoja** pri upotrebi materijala s malom čvrstoćom na naprezanja uslijed posmičnih sila (npr. aluminij, legure od aluminij - magnezija).

**Napomena:**

Za HSS-E-PM strojne ureznike s TiCN prevlakom vidi br. 133550 i br. 138200.

- **Za prikladan kalibar za navoje br. 486000ff.**
- **Samostezni umetci, druge dimenzije i UNC-/ UNF umeci s navojima isporučivi su na upit.**

**Tehnički opis**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Ø osnovne rupe                   | 3,2 mm           |
| Broj navojnih umetaka br. 082800 | 60               |
| Navoj M                          | M3               |
| Vrsta proizvoda                  | Svrdla za navoje |

