

FAHRION®
FAHREYOND PRESSION**ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom, ET 16,
nazivni stezni Ø d: 3,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309425 3,5
GTIN	2050001703934
Razred artikla	34F

Opis**Izvedba:**

Stezna čahura za ureznike slično DIN 6499 / ISO 15488, oblik CET-GB, koncentričnost 20 µm.

Upotreba:

Za ureznike na tokarskim i glodačim obradnim centrima.

Odgovara:

Sve standardne ER stezne glave.

Napomena:

Stežanje samo za nazivni Ø. **Nije prikladno za preciznu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.**

Tehnički opis

Nazivni stezni Ø d	3,5 mm
Prihvat	ET 16
Standard	Standard proizvođača
Tip	4033 E
Vanjski Ø D	17 mm
Ukupna duljina	27 mm
Aksijalno izvlačenje	7 mm

Vrsta proizvoda

Stezna kliješta