

**FAHRION®**  
FAHREYOND PRESSION**ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom, ET 32,  
nazivni stezni Ø d: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309432 10
GTIN	2050001704122
Razred artikla	34F

**Opis****Izvedba:**

Stezna čahura za ureznike slično DIN 6499 / ISO 15488, oblik CET-GB, koncentričnost 20 µm.

**Upotreba:**

Za urezivanje navoja na tokarskim i glodaćim obradnim centrima.

**Odgovara:**

Sve standardne stezne glave za ER čahure.

**Napomena:**

Stežanje samo za nazivni Ø. **Nije prikladno za preciznu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.**

**Tehnički opis**

Nazivni stezni Ø d	10 mm
Prihvat	ET 32
Standard	Standard proizvođača
Tip	4538 E
Vanjski Ø D	33 mm
Ukupna duljina	43 mm
Aksijalno izvlačenje	10 mm

Vrsta proizvoda

Stezna kliješta