

FAHRION®
FAHREYOND PRESSION**ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom, ET 32,
nazivni stezni Ø d: 11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309432 11
GTIN	2050001704139
Razred artikla	34F

Opis**Izvedba:**

Stezna čahura za ureznike slično DIN 6499 / ISO 15488, oblik CET-GB, koncentričnost 20 µm.

Upotreba:

Za urezivanje navoja na tokarskim i glodaćim obradnim centrima.

Odgovara:

Sve standardne stezne glave za ER čahure.

Napomena:

Stezanje samo za nazivni Ø. **Nije prikladno za preciznu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.**

Tehnički opis

Nazivni stezni Ø d	11 mm
Prihvat	ET 32
Standard	Standard proizvođača
Tip	4538 E
Vanjski Ø D	33 mm
Ukupna duljina	43 mm
Aksijalno izvlačenje	10 mm

Vrsta proizvoda

Stezna kliješta