

FAHRION®
PRÄZISION**ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom, ET 20,
Nazivni stezni Ø d: 3,5 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309428 3,5
GTIN	2050001703965
Razred artikla	34F

Opis**Izvedba:**

Stezna kliješta za narezno svrdlo slično DIN 6499 / ISO 15488, oblik CET-GB, koncentričnost 20 µm.

Upotreba:

Za urezivanje navoja na tokarskim i glodaćim obradnim centrima.

Odgovara :

Sve standardne stezne glave za ER čahure.

Napomena:

Stezanje samo za nazivni Ø. **Nije prikladno za preciznu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.**

Standard: Standard proizvođača

Tip: 4284 E

Vanjski Ø D: 21 mm

Ukupna duljina: 31 mm

Aksijalno izvlačenje: 7 mm

Tehnički opis

Nazivni stezni Ø d	3,5 mm
Prihvat	ET 20
Standard	Standard proizvođača

Tip	4284 E
Vanjski Ø D	21 mm
Ukupna duljina	31 mm
Aksijalno izvlačenje	7 mm