



## Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 160



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313400 160
GTIN	4019208193373
Razred artikla	33R

### Opis

#### Izvedba:

**Fino glodani** utor i ozubljenje, **polirani**.

#### Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

#### Odgovara:

**Stezne glave** proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

#### Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

#### Napomena:

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

### Tehnički opis

Visina H	53 mm
Širina B	36 mm
za navoj DIN 912	M12
za tip glave	160 mm
Razmak između provrta a	12 mm
Širina utora D	17 mm

Duljina D (L)	67 mm
Razmak između provrta b	19 mm
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem