

**Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 200****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	313400 200
GTIN	4019208193380
Razred artikla	33R

Opis**Izvedba:**

Fino glodani utor i ozubljenje, **polirani**.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezne glave proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

Napomena:

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

Tehnički opis

Širina B	36 mm
za navoj DIN 912	M12
Razmak između provrta b	19 mm
za tip glave	200 mm
Razmak između provrta a	12 mm
Visina H	53 mm

Duljina D (L)	75 mm
Širina utora D	17 mm
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem