

**Garant**
**Držac alata za MK dršku sa steznim navojem, HSK-A 63, MK unutarnji: 3**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	306750 3
GTIN	4045197505125
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

- **Iznutra i izvana brušeno točno prema nagibu.**
- **S Balluffchip rupom.**
- **Sve drške tvrdo zavijčane (nepokretne!).**
- **HSK dosjedne površine obrađene.**

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

Strategija rezanja: HSC

Duljina izboja A-dimenzija: 140 mm

Vanjski Ø D: 40 mm

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	140 mm
Morse konus, unutarnji	3
Vanjski Ø D	40 mm
Prihvat	HSK-A 63
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup>

Točnost rotacije	≤ 8 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Prihvatni adapter