

**T matice s vijcima, poboljšane, širina utora D: 21mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	313570 21
GTIN	4019208193649
Razred artikla	33R

**Opis****Izvedba:**

Precizno brušene i poboljšane.

**Odgovara:**

Sve **standardne vrste snažnih steznih glava proizvođača** Schunk, Forkardt, Röhmi i SMW (sa šiljastim zubima).

**Odgovara:**

Röhmi: KFD 250-315, KFH 250-315

**Dio isporuke:**

Uključeni 6-kutni vijci DIN 912 – 12.9!

**Napomena:**

Ostale T matice za utore dostupne su kod proizvođača.

**Tehnički opis**

maksimalni pritezni moment	150 Nm
Visina H	25,5 mm
Širina utora D	21 mm

Navoj G	M16
Visina stepenice h	11 mm
Vrsta proizvoda	Utorna matica