

Garant**Držac alata s MK drškom s klinom, HSK-A 63, MK unutarnji: 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	306930 1
GTIN	4045197290519
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Precizno brušeni unutarnji i vanjski konus.**
- **S Balluffchip rupom.**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **HSK dosjedne površine obrađene.**

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

Strategija rezanja: HSC

Duljina izboja A-dimenzija: 100 mm

Vanjski Ø D: 25 mm

Tehnički opis

Morse konus, unutarnji	1
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Vanjski Ø D	25 mm
Prihvat	HSK-A 63
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Točnost rotacije	≤ 8 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Prihvatni adapter