

**Garant****Držac alata s MK drškom s klinom, HSK-A 100, MK unutarnji: 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	306970 1
GTIN	4045197290557
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Precizno brušeni unutarnji i vanjski konus.**
- **S Balluffchip rupom.**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **HSK dosjedne površine obrađene.**

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

Strategija rezanja: HSC

Duljina izboja A-dimenzija: 110 mm

Vanjski Ø D: 25 mm

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	110 mm
Morse konus, unutarnji	1
Vanjski Ø D	25 mm
Prihvat	HSK-A 100
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>

Točnost rotacije	≤ 8 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Prihvatni adapter