

Garant
Držac alata s MK drškom s klinom, HSK-A 63, MK unutarnji: 4

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	306930 4
GTIN	4045197290540
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- **Precizno brušeni unutarnji i vanjski konus.**
- **S Balluffchip rupom.**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **HSK dosjedne površine obrađene.**

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

Strategija rezanja: HSC

Duljina izboja A-dimenzija: 160 mm

Vanjski Ø D: 48 mm

Tehnički opis

Morse konus, unutarnji	4
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Vanjski Ø D	48 mm
Prihvat	HSK-A 63
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Točnost rotacije	≤ 8 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Prihvatni adapter