

**ER stezna matica, za ER: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309580 16
GTIN	4045197151940
Razred artikla	32Z

**Opis****Izvedba:**

Navoj i konus su brušeni u jednom stezanju za visoku koncentričnost. **Sa šesterokutom SW 25.**

**Odgovara:**

Sve standardne ER stezne glave.

**Dodatni pribor:**

ER stezna čahura, art. 309680 – 309740.

Viljuškasti ključ (za vel. 16), art. 613300 vel. 25.

**Napomena:**

Glava i stezna matica su odvojeno izbalansirane!

**Tehnički opis**

Navoji	M22×1,5
Ukupna duljina	18 mm
maksimalni stezni moment	80 Nm
za ER	16 mm
Vanjski Ø D	28 mm

Standard	DIN 6499 D
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Stezna matica

---

## Pribor

Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 25 mm	613300 25
---	-----------