

**ER stezna matica za brtvene prstene, za ER: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309615 25
GTIN	7640128492184
Razred artikla	39Z

Opis**Izvedba:**

Navoj i konus su brušeni u jednom stezanju za visoku koncentričnost.

Matica ima prevlaku za: manji faktor trenja i **povećanu silu stezanja** te veliku otpornost na trošenje i koroziju. **S utorima.**

Odgovara:

Sve standardne ER stezne glave.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura, art. 309680 – 309740.

Viljuškasti ključ (za vel. 16), art. 613300 vel. 25.

Brtveni prsteni br. 309625; 309630; 309635; 309645.

Napomena:

Glava i stezna matica su odvojeno izbalansirane!

Tehnički opis

maksimalni stezni moment	140 Nm
Ukupna duljina	25 mm
za ER	25 mm

Navoji	M32×1,5
Vanjski Ø D	42 mm
Standard	DIN 6499 D
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Stezna matica