

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Strojni ureznik 6H, navoj M (×korak): M5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	082807 M5
GTIN	4250361209772
Razred artikla	04D

Opis**Izvedba:**

HSS strojni ureznik, ravni žljebovi, vodeće skošenje s 4 koraka navoja za prolazne ili osnovne rupe s dubokom osnovnom rupom navoja polja tolerancije 6H.

Vrlo čvrsti, HeliCoil®plus navojni umetci od **VA čelika velike otpornosti na trošenje, neznatnog trenja navoja** u uskim tolerancijama, **visoke površinske kvalitete te otpornosti na koroziju i toplinu**. Fleksibilni oblik omogućava ravnomjernu raspodjelu sile i napreznja čime proizvodi **trajne** vijčane spojeve vrhunske kvalitete **za sva radna opterećenja** (statička, dinamička) s **idealnim prijenosom sile**. Jednostavna, brza montaža, nastaje obostrano korisni unutarnji navoj.

Upotreba:

Za ekonomičan **popravlak oštećenih ili istrošenih navoja** i kao konstrukcijski element za **ojačanje navoja** pri upotrebi materijala s malom čvrstoćom na napreznja uslijed posmičnih sila (npr. aluminij, legure od aluminij - magnezija).

Napomena:

Za HSS-E-PM strojne ureznike s TiCN prevlakom vidi br. 133550 i br. 138200.

- **Za prikladan kalibar za navoje br. 486000ff.**
- **Samostezni umetci, druge dimenzije i UNC-/ UNF umeci s navojima isporučivi su na upit.**

Tehnički opis

Navoj M	M5
Ø osnovne rupe	5,2 mm
Broj navojnih umetaka br. 082800	60
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

