

**Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	314400 100
GTIN	4019208034539
Razred artikla	33R

**Opis****Izvedba:**

**Fino glodana** dosjedna površina, **nepolirana**.

**Upotreba:**

Za montiranje na kaljene osnovne čeljusti.

**Materijal:**

16 MnCr5

**Odgovara:**

**Tročeljusna stezna glava za tokarenje br. 310505; 310655; 310705.**

**Napomena:**

- Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
- Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

**Tehnički opis**

Razmak između provrta b	24 mm
za tip glave	100 mm
Širina utora D	7,96 mm
Duljina D (L)	53 mm
Visina H	30 mm
Duljina kraka A	9,49 mm

odgovaraju kodu boja

Röhm stezna glava sa  
zupčastim prstenom i čeljusti

Vrsta proizvoda

Čeljust glave u obliku plosnate spirale