

**Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	314400 125
GTIN	4019208034546
Razred artikla	33R

Opis**Izvedba:**

Fino glodana dosjedna površina, **nepolirana**.

Upotreba:

Za montiranje na kaljene osnovne čeljusti.

Materijal:

16 MnCr5

Odgovara:

Tročeljusna stezna glava za tokarenje br. 310505; 310655; 310705.

Napomena:

- **Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.**
- **Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.**

Tehnički opis

Duljina kraka A	12,67 mm
Duljina D (L)	62 mm
za tip glave	125 mm
Visina H	38 mm
Širina utora D	7,96 mm
Razmak između provrta b	32 mm

odgovaraju kodu boja

Röhm stezna glava sa
zupčastim prstenom i čeljusti

Vrsta proizvoda

Čeljust glave u obliku plosnate spirale