



Hidraulička stezna glava radijalno namjestiva, HSK-A 63, Stezni \varnothing D1: 8mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	307514 8
GTIN	2050001700926
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- **Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.**
- **S rupom za RFID/Baluff čip.**

S radijalnim podešavanjem za duljinu alata.

Upotreba:

- **Velik volumen odrezivanja (ali nije za ekstremno teške obrade).**
- **Za bušenje, razvrtanje i glodanje.**

Dodatni pribor:

Redukcijske čahure br. 302135 – 302187, cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, cilindrični čistač br. 343720.

WTE granični vijci za izravno stezanje odn. pri uporabi redukcijskih tuljaca dostupni na upit.

Napomena:

Dimenzija A = 200 mm dostupna na upit!

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Stezni \varnothing D ₁	8 mm
Vanjski \varnothing D	50 mm
Putanja V	10 mm
Prihvat	HSK-A 63

Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	DIN 69882-7
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Cilindrični čistačplastika Pin Ø 8 mm	343720 8
---------------------------------------	----------