

**HAINBUCH****Stezna glava s poprečnim žljebovima, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 8,5mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	329932 8,5
GTIN	2050001076007
Razred artikla	33H

## Opis

### Izvedba:

Poprečno izreckana za sirovi materijal, mali Ø.

Stezne glave, **okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm, tj. 1 mm. Molimo naznačiti željeni Ø stezanja prilikom narudžbe.**

### Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

### Napomena:

**Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.**

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji **dostupne na upit!**

## Tehnički opis

Stezni Ø	8,5 mm
Površina stezanja	Poprečni žljebovi
Tvrdoća	60 HR

Profil	okruglo
Duljina D (L)	58 mm
Prihvat	SK 65
Vrsta proizvoda	Stezna glava