



Hidraulička stezna glava kratka, tanka, HSK-F 63, Stezni \varnothing D1: 16mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	307518 16
GTIN	
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
- S rupom za RFID/Baluff čip.

Upotreba:

- Velik volumen odrezivanja (ali nije za ekstremno teške obrade).
- Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

Dodatni pribor:

Međučahure br. 302135 – 302180, cilindrični brisači br. 343720.

WTE granični vijci za izravno stezanje odn. pri uporabi redukcijских tuljaca dostupni na upit.

Napomena:

Dimenzija A = 200 mm dostupna na upit!

Tehnički opis

L_3	45 mm
Duljina izboja A-dimenzija	90 mm
Stezni \varnothing D ₁	16 mm
\varnothing D ₂	38 mm
Navoj M	M12×1
Vanjski \varnothing D	50 mm

Putanja V	10 mm
Prihvat	HSK-F 63
Norma prihvata	DIN 69882-7
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	F
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Cilindrični čistačplastika Pin Ø 16 mm	343720 16
--	-----------