

**ER matica CENTRO P standardna, tip CP za ER: 8M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309655 8M
GTIN	2050001705693
Razred artikla	34F

Opis**Izvedba:**

Mini = sve veličine s „M“, posebno uska izvedba.

Mini usko = sve veličine s „MS“, izuzetno tanka izvedba.

Konično = sve veličine s „C“.

standard = sve druge veličine.

S trapeznim navojem za visoke sile stezanja. Posebno duga dvostruko vođenje za točno centriranje ER stezne matice. ER stezna matica

ER matice s prevlakom za smanjenje **trenja**.

ER stezna matica CP, **nije prikladna za brtvene ploče HP.**

Odgovara:

FAHRION stezna glava za ER čahure CENTRO P i FAHRION stezna glava za ER čahure HDC.

Dodatni pribor:

Brtvene pločice br. 309666 – 309668, precizne HP stezne čahure br. 308878 - 308992 , stezni ključevi br. 309754 – 309756, HP stezna čahura br. 309365 – 309379.

Napomena:

Sustav FAHRION ER matice tip CP i brtvene pločice HP nisu prilagođeni drugim sustavima!

FAHRION ER matica CENTRO P HDC nije prikladna za standardnu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.

Može se pritegnuti samo nazivnu veličinu (nema među dimenzija!)

Tehnički opis

maksimalni stezni moment	8 Nm
Ukupna duljina	12 mm
Stezni raspon	1 - 5 mm
Vanjski Ø D	10 mm
Seriya	Centro P
Navoji	M9×0,5
Vrsta proizvoda	Stezna matica