

HAINBUCH**Stezna glava s poprečnim žljebovima, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 10mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	329932 10
GTIN	2050001072887
Razred artikla	33H

Opis

Izvedba:

Poprečno izreckana za sirovi materijal, mali Ø.

Stezne glave, **okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm, tj. 1 mm. Molimo naznačiti željeni Ø stezanja prilikom narudžbe.**

Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

Napomena:

Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji **dostupne na upit!**

Tehnički opis

Stezni Ø	10 mm
Profil	okruglo
Tvrdoća	60 HR

Površina stezanja	Poprečni žljebovi
Duljina D (L)	58 mm
Prihvat	SK 65
Vrsta proizvoda	Stezna glava