

**Digitalno pomično mjerilo TESA TWIN-CAL, mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412766 300
GTIN	7630041106169
Razred artikla	45A

Opis**Izvedba:**

Veliki zaslon jakog kontrasta s 11 mm visinom brojki. Trajanje baterije iznosi više od 12000 sati, Standby uključivanje nakon 10 minuta i automatsko isključivanje nakon 2 sata. ABS mjerenje, ugrađeni priključak TLC za prijenos podataka. S kotačićem.

Upotreba:

Vanjska, unutarnja, stupanjska i dubinska mjerenja.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498918, radioprijemnik br. 498921 vel. BT.

Tehnički opis

Visina znakova na LCD ekranu	11 mm
Stand-by način rada	da
Standard	ISO 13385
Dubinomjer	kutno 3,7×1,3
Automatsko isključivanje	da
Očitavanje	mm / inča
Pogonski kotačići	da
Trajanje rada	12000 h
Kalibriranje	A1

Postojeći dubinomjer	da
Duljina kraka	64 mm
Očitavanje	0,01 mm
Očitavanje	0,0005 col
Mjerno područje	0 - 300 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Tip baterije	Gumb-baterija
Opskrba energijom	na bateriju
Međunarodna građevinska veličina	CR2032
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Prihvat	Digimatic sučelje
Prihvat	TESA Link Connector TLC
Prihvat	USB-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300

Pribor

Podatkovni kabel TLC, 2 m tip D	498918 D
---------------------------------	----------

USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Podatkovni kabel TLC, 2 m tip USB	498918 USB
Plastična kutija tip MS300	412470 MS300
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975