

**Digitalno pomično mjerilo TWIN-CAL IP67, mjerne područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412786 300
GTIN	7630041106329
Razred artikla	45A

Opis**Izvedba:**

Veliki zaslon jakog kontrasta s 11 mm visinom brojki. Trajanje baterije iznosi više od 12000 sati, Standby uključivanje nakon 10 minuta i automatsko isključivanje nakon 2 sata. ABS mjerenje, ugrađeni priključak TLC za prijenos podataka. Potpuna zaštita protiv kapljevina. Kućište zaštićeno čeličnim limom s površinom „Soft Touch“. S pogonskim kotačićem.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Vanjska, unutarnja, stupanjska i dubinska mjerenja.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498918, radioprijemnik br. 498921 vel. BT.

Tehnički opis

Automatsko isključivanje	da
Duljina kraka	64 mm
Trajanje rada	12000 h
Visina znakova na LCD ekranu	11 mm
Pogonski kotačići	da
Dubinomjer	kutno 3,7×1,3

Kalibriranje	A1
Stand-by način rada	da
Postojeći dubinomjer	da
Očitavanje	mm / inči
Standard	ISO 13385
Očitavanje	0,01 mm
Očitavanje	0,0005 col
Mjerno područje	0 - 300 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Tip baterije	Gumb-baterija
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Međunarodna građevinska veličina	CR2032
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Prihvat	Digimatic sučelje
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	TESA Link Connector TLC
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm

021010 300

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm

021000 300

Pribor

Plastična kutija tip MS300	412470 MS300
Podatkovni kabel TLC, 2 m tip D	498918 D
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Podatkovni kabel TLC, 2 m tip USB	498918 USB