

**hanhart**  
1882**Digitalna štoperica Spectron****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	469624
GTIN	2050001692559
Razred artikla	46R

**Opis****Izvedba:**

LCD zaslon, visina brojki 7/5 mm, 6/7 znamenaka (gore/dolje). Područje prikaza 9999,99 min. / 99999,99 min (gore/dolje). Vrijednost brojčanog koraka 1/100min., 1/100s, prikladno za REFA.

**Funkcija:**

- **Start / Stop / Reset.**
- **Ukupno / razdvojeno / duplo mjerenje.**
- **Dnevno vrijeme (2 x 12 sati prijedodne / poslijepodne).**

Dodatne funkcije razdvajanje / krug / ukupno / odbrojanje / pohrana s obradom, brzim pretraživanjem i prikazom datuma.

**Dio isporuke:**

Uključuje uzicu, 1 bateriju br. 081561 vel. LR3.

**Tehnički opis**

Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Opskrba energijom	na bateriju

Mjerna tehnika	digitalno
Kalibriranje	N1
Vrsta proizvoda	Štoperica

**Usluge**

KalibriranjeŠtoperica tip U	029100 U
-----------------------------	----------

**Pribor**

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---	------------