

STIEFELMAYER

Vodena vaga za spojeve koljenastih vratila, duljina baze×širina: 60X40mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	469400 60X40
GTIN	4045197207241
Razred artikla	46R

Opis**Izvedba:**

Čvrsto kućište od kvalitetnog specijalnog lijeva; lakirano s efektom kovanog željeza.
Uzdužna i poprečna vaga u kućištu.
Po jedna uzdužna i poprečna libela od akrilnog stakla.

Upotreba:

Uglavnom za poravnavanje spojeva koljenastih vratila u motorima.

Tehnički opis

Širina đona	40 mm
Očitavanje libele poprečno	0,8 mm/m
Duljina đona	60 mm
Očitavanje libele uzdužno	0,1 mm/m
Standard	DIN 877
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	H2
Vrsta proizvoda	Vodena vaga

Usluge

Kalibriranje Libela / elektronički uređaj za mjerenje nagiba
Preciznost 0,02 mm/m

026620 0,02