



## Visoko učinkoviti koncentrat ulja za brušenje, sadržaj: 20l



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	084270 20
GTIN	2050000971921
Razred artikla	08J

### Opis

#### Izvedba:

Rashladna maziva **koja ne sadrže klor formaldehid i bornu kiselinu** za **visoke zahtjeve**.

Visokotlačni dodaci sprječavaju otkidanje filma maziva, ostaje postojan i pri visokim opterećenjima u molekularnoj strukturi nareznom alatu.

Visoko učinkoviti **koncentrat za brušenje** čisto (transparentno) za prozirno rezanje najrazličitijih materijala. **Omjer miješanja 1:40 (2,5%)**.

#### Prednost:

Poboljšava **vijek trajanja alata, rezni učinak i površinsku kakvoću. Ne sadrži klor** – Ne nastaju nikakve štetne pare, **ekološki prihvatljivo**.

Koncentrati su otporni na hrđu, štite lak, jako stabilni na utjecaj bakterija, i koža ih dobro podnosi.

#### Napomena:

Jokisch ulja tj. ulja kliznog ležaja su isporučiva na upit.

### Tehnički opis

Izvedba	Kanistar
Boja	svijetlo žuto

Kinematička viskoznost	10 mm <sup>2</sup> /s
Oblik	tekuće
Temperatura skladištenja	5 - 40 °C
Sadržaj	20 l
Vrsta proizvoda	Ulje za rezanje / ulje za brušenje
Vrijednost refraktometra	2