



## Digitalno pomično mjerilo TESA TWIN-CAL s okruglim dubinomjerom, mjerno područje: 150mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	412765 150
GTIN	7630041106145
Razred artikla	45A

### Opis

#### Izvedba:

Veliki zaslon jakog kontrasta s 11 mm visinom brojki. Trajanje baterije iznosi više od 12000 sati, Standby uključivanje nakon 10 minuta i automatsko isključivanje nakon 2 sata. ABS mjerenje, ugrađeni priključak TLC za prijenos podataka. S kotačićem.

#### Upotreba:

Vanjska, unutarnja, stupanjska i dubinska mjerenja.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 CR2032.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498918, radioprijemnik br. 498921 vel. BT.

### Tehnički opis

Duljina kraka	40 mm
Kalibriranje	A1
Postojeći dubinomjer	da
Dubinomjer	Ø 1,6
Pogonski kotačići	da
Automatsko isključivanje	da

Stand-by način rada	da
Očitavanje	mm / inča
Standard	ISO 13385
Trajanje rada	12000 h
Visina znakova na LCD ekranu	11 mm
Očitavanje	0,01 mm
Očitavanje	0,0005 col
Mjerno područje	0 - 150 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Tip baterije	Gumb-baterija
Opskrba energijom	na bateriju
Međunarodna građevinska veličina	CR2032
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Prihvat	TESA Link Connector TLC
Prihvat	Digimatic sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

## Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200

**Pribor**

USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Podatkovni kabel TLC, 2 m tip D	498918 D
Podatkovni kabel TLC, 2 m tip USB	498918 USB