

**BENNING****Ispitivač redoslijeda faza TRITEST pro, tp uređaja: TRITESTPRO****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473270 TRITESTPRO
GTIN	4014651200524
Razred artikla	47A

**Opis****Izvedba:**

Ispitivač redoslijeda faza s jakom LED džepnom svjetiljkom.

**Upotreba:**

Za ispitivanje redoslijeda faza u mrežama trofazne struje.

**Dio isporuke:**

Uključuje 3 ispitna ticala i krokodil stezaljku.

**Dodatni pribor:**

Baterije 081561 vel. LR6.

**Tehnički opis**

Kategorija prenapona	CAT III 300 V
Indikacija faznog napona	L1, L2, L3 (LED)
Oznaka proizvođača	TRITESTPRO
Ispitivanje redoslijeda faza	desno / lijevo (LED)
Mjerno područje AC	400 – 500 (50 Hz–60 Hz) V
Kalibriranje	I1

Broj sadržanih baterija	3
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Ispitivač redoslijeda faza

## Usluge

Kalibriranjelspitivač napona tip S	027120 S
DAkKS kalibriranjelspitivač napona Tip S	027160 S

## Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
---	------------