



Mali mjerni sat Očitavanje 0,01 mm, mjerno područje: 12,5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434030 12,5
GTIN	7640125687057
Razred artikla	46A

Opis

Izvedba:

Najmanji digitalni mjerni sat (kućište Ø 44 mm) s patentiranim, induktivnim mjernim sustavom. Trajanje baterije > 3500 h. Brojne funkcije: ABS i relativni način rada, PRESET. S dodatnom rašljastom vodilicom na stražnjoj strani.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel Opto RS232 s 9-polnim, serijskim priključkom i kombiniranim vanjskim strujnim napajanjem br. 498951.

Tehnički opis

Kalibriranje	C1
Ø stezne drške h6	8 mm
Snaga mjerenja	0,5 – 0,9 N
Debljina kućišta	19 mm
Mjerno područje	12,5 mm

List s podacima

Ø kućišta	44 mm
Granica odstupanja	0,02 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	RS232C-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/434030-12,5>