



Garnitura paralelnih kladica (14 pari)



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	366750
GTIN	4045197293619
Razred artikla	32D

Opis

Izvedba:

Brušeno u parovima, tvrdoća 60 HRC.
Preciznost: tolerancija visine $\pm 0,01$ mm, tolerancija širine $\pm 0,02$ mm.

Upotreba:

Kod preciznih radova za paralelan prihvat izradaka u stegama ili napravama.

Broj letvica: 14 par

širina: 10 mm

Visina: 45 mm

Visina: 32 mm

Visina: 28 mm

Visina: 14 mm

Tehnički opis

Visina	45 mm
Visina	32 mm
Visina	28 mm
Visina	14 mm
Visina	35 mm
Visina	16 mm
Visina	20 mm

Visina	30 mm
Visina	50 mm
Visina	22 mm
Visina	40 mm
Visina	26 mm
Visina	24 mm
Visina	18 mm
Duljina	150 mm
širina	10 mm
Broj letvica	14 par
Vrsta proizvoda	Paralelne pločice

Pribor

Rezervna drvena kutija za paralelne kladice Tip L1	366754 L1
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366750 vel. 150×10 Širina 14 mm	366755 14
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366750 vel. 150×10 Širina 16 mm	366755 16
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366750 vel. 150×10 Širina 18 mm	366755 18
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366750 vel. 150×10 Širina 20 mm	366755 20
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366750 vel. 150×10 Širina 22 mm	366755 22
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366750 vel. 150×10 Širina 24 mm	366755 24
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366750 vel. 150×10 Širina 26 mm	366755 26
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366750 vel. 150×10 Širina 28 mm	366755 28

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366750 vel. 150×10 Širina 30 mm	366755 30
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366750 vel. 150×10 Širina 32 mm	366755 32
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366750 vel. 150×10 Širina 35 mm	366755 35
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366750 vel. 150×10 Širina 40 mm	366755 40
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366750 vel. 150×10 Širina 45 mm	366755 45
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366750 vel. 150×10 Širina 50 mm	366755 50