

**Fleksibilni termopar, staklena vlakna tip K, duljina: 1500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	474150 1500
GTIN	4029547004469
Razred artikla	47B

**Opis****Napomena:**

Ostali temperaturni senzori dostupni na upit.

**Tehnički opis**

Duljina	1500 mm
Mjerno područje	-50 - 400 °C
Vrijeme reakcije $t_{99}$	5 s
Granica odstupanja	Klasa 2
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Kalibriranje	I7
Vrsta proizvoda	Temperaturni senzor

**Usluge**

DAkkS kalibriranje Temperaturni senzor s indikatorom / bez indikatora tip A	027540 A
Kalibriranje Temperaturni senzor s/bez indikatora tip A	027520 A