



## Stik uređaj za mjerenje temperature, tip: T2



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	474080 T2
GTIN	4029547008375
Razred artikla	47B

### Opis

#### Izvedba:

Mali uređaj za mjerenje temperature u džepnom formatu.

Visoka točnost (termoparovi tip K).

Patentirana zakretna glava (180°). Temperaturno ticalo sa senzorom za površinu. Prednapregnuti zglobov prilagodit će se svakoj površini.

#### Dio isporuke:

Uključuje pričvrсну hvataljku, 3 baterije br. 081561 vel. LR3.

### Tehnički opis

Granica pogreške (-50,0 do 99,9 °C)	±1 °C
Vrijeme reakcije $t_{99}$	5 s
Granica odstupanja preostalog mjernog područja	±1 %
Duljina cijevi senzora	150 mm
Ø cijev senzora	12 mm
Mjerne veličine	°C / °F

Vijek trajanja baterije cca	1000 h
Razlučivost	0,1 °C
Mjerno područje	-50 do +350 kratkotrajno do 500 °C
Kalibriranje	Cijena na upit
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Broj sadržanih baterija	3
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Uređaj za mjerenje temperature

## Usluge

KalibriranjeTemperaturni senzor s/bez indikatora tip A	027520 A
--	----------

## Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---	------------