



Garnitura paralelnih kladica (9 pari)



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	366751
GTIN	4045197559371
Razred artikla	32D

Opis

Izvedba:

Brušeno u parovima, tvrdoća 60 HRC.
Preciznost: tolerancija visine $\pm 0,01$ mm, tolerancija širine $\pm 0,02$ mm.

Upotreba:

Kod preciznih radova za paralelan prihvat izradaka u stegama ili napravama.

Broj letvica: 9 par

širina: 4 mm

Visina: 42 mm

Visina: 30 mm

Visina: 14 mm

Visina: 18 mm

Tehnički opis

širina	4 mm
Visina	42 mm
Visina	30 mm

Visina	14 mm
Visina	18 mm
Visina	38 mm
Visina	10 mm
Visina	34 mm
Visina	26 mm
Visina	22 mm
Duljina	160 mm
Broj letvica	9 par
Vrsta proizvoda	Paralelne pločice

Pribor

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366751 vel. 160×4 Širina 10 mm	366760 10
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366751 vel. 160×4 Širina 14 mm	366760 14
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366751 vel. 160×4 Širina 18 mm	366760 18
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366751 vel. 160×4 Širina 22 mm	366760 22
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366751 vel. 160×4 Širina 26 mm	366760 26
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366751 vel. 160×4 Širina 30 mm	366760 30
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366751 vel. 160×4 Širina 34 mm	366760 34
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366751 vel. 160×4 Širina 38 mm	366760 38
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366751 vel. 160×4 Širina 42 mm	366760 42