

MK drška za glavu za bušenje, precizna izvedba, MK / konus gl. za bušenje: 2/10



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 342600 2/10 |
| GTIN | 4045197308559 |
| Razred artikla | 33A |

Opis

Izvedba:

Prokaljen i precizno brušen. Visoka dugoročna koncentričnost budući da se u kaljenu površinu ne utiskuju odvojene čestice, a lagani udarci za sobom ne ostavljaju ureze.

Sa MK drškom i istisnim klinom.

Precizna izvedba **ima** najvišu preciznost rotacije i preporučuje se za samosteznu glavu za bušenje art. 341000.

Upotreba:

Za prihvat glava za bušenje na bušilicama, tokarilicama, napravama itd.

Standard:

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Morse konus MK veličina | 2 |
| Konus Ø D | 10,094 mm |
| Konus stezne glave DIN 238 | B 10 |
| Vrsta proizvoda | Prihvat bušaće glave |