

**Namjestiva stezna poluga, širina utora a: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370680 12
GTIN	4020772070274
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Brzostezna poluge lakirane. Visinu stezanja može se kontinuirano podešavati potpornim vijkom (bez stezne poluge).

**Materijal:**

Poboljšani čelik, kvaliteta vijaka 8.8 odn. 10.9 (ovisno o veličini).

**Dio isporuke:**

Kompletno s podesivim vijkom i T vijkom vijkom DIN 787 (art. 375300).

**Tehnički opis**

Širina utora a	12 mm
Duljina utora f	40 mm
Razmak između e vrška i utora	21 mm
T vijak DIN 787 br. 375300	vel. 1212100
Visina stezanja h	10 - 40 mm
Duljina D (L)	100 mm

Širina B	40 mm
Visina H	20 mm
Tip	6314V
Vrsta proizvoda	Stezaljka

---

**Pribor**

Namjestiva koljenasta stezna poluga širina utora a 12 mm	370750 12
--	-----------