



Kompaktna stega Duo



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370260
GTIN	4045197312914
Razred artikla	39K

Opis

Izvedba:

- S 2 različite stezne poluge (ravne odn. koljenaste).
- Moguće je dodatno dizanje okretanjem stezne poluge.

Dodatni pribor:

Vidi art. 370350 – 370560.

Napomena:

Pričvrсни vijci br. 370450 – 370470 nisu u opsegu isporuke.

Tehnički opis

Visina stezanja pritisak S (ravni stezni krak)	0 - 80 mm
Doseg A (ravni stezni krak)	46 - 88 mm
Visina stezanja podizanje S (ravni stezni krak)	52 - 142 mm
Visina stezanja pritisak S (savnuti stezni krak)	38 - 129 mm
Doseg A (savnuti stezni krak)	48 - 91 mm
Visina stezanja podizanje S (savnuti stezni krak)	4 - 94 mm
maksimalna sila stezanja pri uvučenim steznim krakovima	11 kN
maksimalna sila stezanja pri izvučenim steznim krakovima	8 kN
Visina H	95 mm

Širina B	40 mm
Duljina D (L)	120 mm
Seriya	Duo
Vrsta proizvoda	Kompaktna stega

Pribor

Stezni ključ SW 11 za Monobloc, Duo i lančani stezni alat	370350
---	--------