

MK drška za glavu za bušenje, precizna izvedba, MK / konus gl. za bušenje: 2/16



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	342600 2/16
GTIN	4045197308573
Razred artikla	33A

Opis

Izvedba:

Prokaljen i precizno brušen. Visoka dugoročna koncentričnost budući da se u kaljenu površinu ne utiskuju odvojene čestice, a lagani udarci za sobom ne ostavljaju ureze.

Sa MK drškom i istisnim klinom.

Precizna izvedba **ima** najvišu preciznost rotacije i preporučuje se za samosteznu glavu za bušenje art. 341000.

Upotreba:

Za prihvat glava za bušenje na bušilicama, tokarilicama, napravama itd.

Standard:

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

Tehnički opis

Morse konus MK veličina	2
Konus Ø D	15,733 mm
Konus stezne glave DIN 238	B 16
Vrsta proizvoda	Prihvat bušaće glave