

HOLEX**MK drška za glavu za bušenje, MK / konus gl. za bušenje: 2/12****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 342500 2/12 |
| GTIN | 4045197296825 |
| Razred artikla | 32X |

Opis**Izvedba:**

Prokaljen i precizno brušen. Visoka dugoročna koncentričnost budući da se u kaljenu površinu ne utiskuju odvojene čestice, a lagani udarci za sobom ne ostavljaju ureze.

Sa MK drškom i istisnim klinom.

Precizna, povoljnija izvedba.

Upotreba:

Za prihvat glava za bušenje na bušilicama, tokarilicama, napravama itd.

Standard:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Konus Ø D | 12,065 mm |
| Konus stezne glave DIN 238 | B 12 |
| Morse konus MK veličina | 2 |
| Vrsta proizvoda | Prihvat bušaće glave |