

**Kontinuirano namjestiva stega, širina utora a: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370665 12
GTIN	4020772077143
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

- **Kontinuirano podesivo.**
- **Poboljšano, pocinčano i plavo pasivirano.**

Dio isporuke:

S U-segmentom, komplet s T-utornim vijkom DIN 787 (art. 375300).

Tehnički opis

Širina utora a	12 mm
T vijak DIN 787 br. 375300	vel. 1212100
Visina stezanja h	0 - 35 mm
Duljina D (L)	88 mm
Širina B	38 mm
Tip	6313K
Vrsta proizvoda	Stezna vilica

Pribor

Namjestiva koljenasta stezna poluga širina utora a 12 mm

370750 12