

## MK drška za glavu za bušenje, precizna izvedba, MK / konus gl. za bušenje: 3/16



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	342600 3/16
GTIN	4045197308603
Razred artikla	33A

### Opis

#### Izvedba:

**Prokaljen i precizno brušen.** Visoka dugoročna koncentričnost budući da se u kaljenu površinu ne utiskuju odvojene čestice, a lagani udarci za sobom ne ostavljaju ureze.

Sa MK drškom i istisnim klinom.

Precizna izvedba **ima** najvišu preciznost rotacije i preporučuje se za samosteznu glavu za bušenje art. 341000.

#### Upotreba:

Za prihvat glava za bušenje na bušilicama, tokarilicama, napravama itd.

#### Standard:

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

### Tehnički opis

Morse konus MK veličina	3
Konus Ø D	15,733 mm
Konus stezne glave DIN 238	B 16
Vrsta proizvoda	Prihvat bušaće glave