

**Namjestiva stezna poluga upuštena, širina utora a: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370685 12
GTIN	4020772074593
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Poboljšani čelik, lakiran, kvaliteta vijaka 8.8.

Upotreba:

Za postizanje **najniže visine stezanja, okrenuti steznu polugu.**

Dio isporuke:

Kompletno s podesivim vijkom i T vijkom vijkom DIN 787 (art. 375300).

Tehnički opis

Razmak između e vrška i utora	21 mm
Visina nagiba A ₁	8 mm
Dubina nagiba A ₂	10 mm
Širina utora a	12 mm
T vijak DIN 787 br. 375300	vel. 1212100
Duljina utora f	40 mm

Visina stezanja h	10 - 48 mm
Duljina D (L)	100 mm
Širina B	40 mm
Visina H	20 mm
Tip	6314AV
Vrsta proizvoda	Stezaljka

Pribor

Namjestiva koljenasta stezna poluga širina utora a 12 mm	370750 12
--	-----------