

MK drška za glavu za bušenje, precizna izvedba, MK / konus gl. za bušenje: 1/18



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	342600 1/18
GTIN	4045197308542
Razred artikla	33A

Opis

Izvedba:

Prokaljen i precizno brušen. Visoka dugoročna koncentričnost budući da se u kaljenu površinu ne utiskuju odvojene čestice, a lagani udarci za sobom ne ostavljaju ureze.

Sa MK drškom i istisnim klinom.

Precizna izvedba **ima** najvišu preciznost rotacije i preporučuje se za samosteznu glavu za bušenje art. 341000. Držači pristaju i na konusne stezne glave B18, kratke (konus Ø 17,431 mm): Stezne glave br. 341000, 341010 i 341250.

Upotreba:

Za prihvat glava za bušenje na bušilicama, tokarilicama, napravama itd.

Standard:

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

Tehnički opis

Konus stezne glave DIN 238	B 18
Morse konus MK veličina	1
Konus Ø D	17,78 mm
Vrsta proizvoda	Prihvat bušaće glave