

## Stezni kosni tuljak za narežno svrdlo, MK/Ø: 2/12



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	345000 2/12
GTIN	4045197311719
Razred artikla	37E

### Opis

**Izvedba:**

Prokaljeno, provrt i vanjski konus brušeni.

**Upotreba:**

Za prihvat cilindričnih ureznika i razvrtača s četverokutom.

**Standard:**

**DIN 6328**

**Podaci:**

Za prihvat u namjestivim adapterima, kutnim glavama, brzo izmjenjivim steznim čahurama za izradu navoja, u strojevima s više vretena gdje se vretena nalaze u neposrednoj blizini.

**Napomena:**

Nije prikladno za glodanje!

### Tehnički opis

za Ø drške	12 mm
za Ø drške	9 mm
Vrsta proizvoda	Stezni tuljak