

**Viljuškasta stezna poluga, DIN 6315 GN, širina proreza× dužina: 33X400mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	371400 33X400
GTIN	4020772070977
Razred artikla	35A

Opis**Materijal:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Tehnički opis

za stezne vijke	M30
ukupna duljina	400 mm
širina	80 mm
Visina	50 mm
Širina proreza	33 mm
Tip	6315GN
Standard	DIN 6315 GN
Vrsta proizvoda	Stezaljka