

**Stezni kosni tuljak za narezno svrdlo, MK/Ø: 4/18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	345000 4/18
GTIN	4045197311825
Razred artikla	37E

**Opis****Izvedba:**

Prokaljeno, provrt i vanjski konus brušeni.

**Upotreba:**

Za prihvat cilindričnih ureznika i razvrtača s četverokutom.

**Standard:**

**DIN 6328**

**Podaci:**

Za prihvat u namjestivim adapterima, kutnim glavama, brzo izmjenjivim steznim čahurama za izradu navoja, u strojevima s više vretena gdje se vretena nalaze u neposrednoj blizini.

**Napomena:**

Nije prikladno za glodanje!

**Tehnički opis**

za Ø drške	18 mm
za Ø drške	14,5 mm
Vrsta proizvoda	Stezni tuljak