

**Rašljasta stezna poluga sa skošenjem, DIN 6315 B, širina proreza x dužina:
22X315mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	371600 22X315
GTIN	4020772070571
Razred artikla	35A

Opis**Materijal:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Tehnički opis

širina	62 mm
za stezne vijke	M20; M22
Širina proreza	22 mm
Visina	40 mm
ukupna duljina	315 mm
Tip	6315B
Standard	DIN 6315 B
Vrsta proizvoda	Stezaljka